



Silla tipo silla de montar dimensiones 420 × 380 rango de elevacion 510-650 mm

Código: B2-01-011046

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Forme una postura sentada saludable y mantenga la curvatura fisiológica del cuerpo en forma de S.
- Reduzca la fatiga al sentarse, la forma única de la silla de montar mantiene el muslo y el torso a 135 grados, reduciendo efectivamente la presión sobre la columna y los nervios ciáticos.
- Silla de montar ligeramente mecedora, la superficie de la silla se puede inclinar 15 grados en cualquier dirección de 360 grados, cuando las personas necesitan inclinar el cuerpo, la superficie de la silla se adaptará a la postura humana sentada, inclinación automática sincrónica, siempre brinda apoyo.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Espuma de poliuretano moldeada - Fundición a presión de aleación de aluminio
Superficie del asiento	Espuma de poliuretano moldeada
Chasis	Chasis de doble función, elevación, inclinación frontal
Columna neumática	Diámetro 38 mm, columna neumática de tres niveles, certificación de seguridad SGS y TUV aprobada
Base estrella de cinco puntas	Fundición a presión de aleación de aluminio
Ruedas	Ruedas de PU
Función	Inclinación frontal del asiento, elevación, deslizamiento, rotación
Tamaño de la superficie del asiento	420*380 mm
Tamaño de la base estrella de cinco puntas	Diámetro 540 mm
Rango de elevación	510~650 mm
Peso neto	9,5 kg
Tamaño de embalaje (A*P*H)	520*520*320 mm
Peso bruto	10,5 kg

Aplicaciones

silla de montar ergonomica de 510-650 mm: la compra se decide principalmente por superficie de la silla: espuma de poliuretano a granel y chasis: chasis de doble función, elevación, inclinación hacia adelante.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es superficie de la silla: espuma de poliuretano a granel.

Adecuado cuando la especificacion requerida es chasis: chasis de doble función, elevación, inclinación hacia adelante.

Adecuado cuando la especificacion requerida es varilla de gas: diámetro 38 mm, varilla de gas de tres niveles, certificación de seguridad sgs y tuv aprobada.

Criterios de compatibilidad

Verifique superficie de la silla: espuma de poliuretano a granel antes de confirmar la compra.

Verifique chasis: chasis de doble función, elevación, inclinación hacia adelante antes de confirmar la compra.

Verifique varilla de gas: diámetro 38 mm, varilla de gas de tres niveles, certificación de seguridad sgs y tuv aprobada antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si superficie de la silla: espuma de poliuretano a granel y chasis: chasis de doble función, elevación, inclinación hacia adelante coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)