



Máquina prensadora automática 40T(400 kN)

Código: B2-01-011049

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Controlador de pantalla táctil PLC, operación simple e interfaz amigable.
- Diseño automático, finalización con un solo clic del prensado, desmoldeo y reinicio de muestras.
- Tecnología madura de sistemas hidráulicos, estructura compacta y tamaño reducido.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	40T(400kN) - 1,1 kW - 0-999 s, ajustable
Método de control	Operación por pantalla táctil, control por programa PLC, detección del valor de presión por sensor
Tipo de molde (debe confirmarse con anticipación para elegir cuál)	1. Molde de anillo de acero Los tamaños pueden seleccionarse de la siguiente forma (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*14 mm, 47*34*10 mm, 51,5*34*10 mm 2. Molde de ácido bórico Diámetro exterior 40 mm, diámetro de superficie de detección 34 mm 3. Molde de anillo plástico Los tamaños pueden seleccionarse de la siguiente forma (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*4,5 mm (de uso común), 38*32*5 mm, 32*28*4 mm, 29,2*24*4 mm, 25,2*20*4 mm, 19,2*14*4 mm 4. Molde tipo copa de aluminio (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 39,5*38*8 mm
Presión máxima	40T(400kN)
Presión máxima opcional	30T/60T/80T/100T/120T
Tiempo de mantenimiento	0-999 s, ajustable
Separación interna de columnas	210 mm
Carrera del pistón	30 mm
Dimensiones del equipo	750*520*1150 mm
Peso del equipo	Aproximadamente 265 kg
Alimentación eléctrica	CA 380 V±5 %, 50 Hz, trifásica, interruptor automático externo, sin enchufe
Potencia del motor	1,1 kW
Ambiente de uso	Estado de uso recomendado: temperatura ambiente 1-40 °C
Dimensiones del embalaje	880*880*1350 mm
Peso bruto	325 kg

Aplicaciones

Prensa automática: la compra se decide principalmente por método de control: operación de pantalla táctil, control de programa plc, valor

de presión de detección del sensor y tipo de molde (es necesario confirmar para elegir cuál con anticipación): 1. molde de anillo de acero los tamaños se pueden seleccionar de la siguiente manera (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*14 mm, 47*34*10 mm, 51,5*34*10 mm 2. molde de ácido bórico diámetro exterior 40 mm, diámetro de la superficie de detección 34 mm 3. molde de anillo de plástico los tamaños se pueden seleccionar de la siguiente manera (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*4,5 mm (de uso común), 38*32*5 mm, 32*28*4 mm 29,2*24*4 mm, 25,2*20*4 mm, 19,2*14*4 mm 4. molde de taza de aluminio (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 39,5*38*8mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es método de control: operación de pantalla táctil, control de programa plc, valor de presión de detección del sensor.

Adecuado cuando la especificación requerida es tipo de molde (es necesario confirmar para elegir cuál con anticipación): 1. molde de anillo de acero los tamaños se pueden seleccionar de la siguiente manera (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*14 mm, 47*34*10 mm, 51,5*34*10 mm 2. molde de ácido bórico diámetro exterior 40 mm, diámetro de la superficie de detección 34 mm 3. molde de anillo de plástico los tamaños se pueden seleccionar de la siguiente manera (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*4,5 mm (de uso común), 38*32*5 mm, 32*28*4 mm 29,2*24*4 mm, 25,2*20*4 mm, 19,2*14*4 mm 4. molde de taza de aluminio (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 39,5*38*8mm.

Adecuado cuando la especificación requerida es presión máxima: 40t(400kn).

Criterios de compatibilidad

Verifique método de control: operación de pantalla táctil, control de programa plc, valor de presión de detección del sensor antes de confirmar la compra.

Verifique tipo de molde (es necesario confirmar para elegir cuál con anticipación): 1. molde de anillo de acero los tamaños se pueden seleccionar de la siguiente manera (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*14 mm, 47*34*10 mm, 51,5*34*10 mm 2. molde de ácido bórico diámetro exterior 40 mm, diámetro de la superficie de detección 34 mm 3. molde de anillo de plástico los tamaños se pueden seleccionar de la siguiente manera (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*4,5 mm (de uso común), 38*32*5 mm, 32*28*4 mm 29,2*24*4 mm, 25,2*20*4 mm, 19,2*14*4 mm 4. molde de taza de aluminio (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 39,5*38*8mm antes de confirmar la compra.

Verifique presión máxima: 40t(400kn) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si método de control: operación de pantalla táctil, control de programa plc, valor de presión de detección del sensor y tipo de molde (es necesario confirmar para elegir cuál con anticipación): 1. molde de anillo de acero los tamaños se pueden seleccionar de la siguiente manera (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*14 mm, 47*34*10 mm, 51,5*34*10 mm 2. molde de ácido bórico diámetro exterior 40 mm, diámetro de la superficie de detección 34 mm 3. molde de anillo de plástico los tamaños se pueden seleccionar de la siguiente manera (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 40*34*4,5 mm (de uso común), 38*32*5 mm, 32*28*4 mm 29,2*24*4 mm, 25,2*20*4 mm, 19,2*14*4 mm 4. molde de taza de aluminio (diámetro exterior*diámetro interior*altura): 39,5*38*8mm coinciden con el requerimiento técnico.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)