



Selladora térmica de alta frecuencia tiempo 4 s

Código: B2-01-011056

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El tubo electrónico de alta frecuencia autoexcitado oscila instantes de alta frecuencia para generar un campo electromagnético de alta frecuencia, de modo que las moléculas polares internas del plástico se polarizan y friccionan entre sí para producir un fenómeno de calor, y luego logran el propósito de soldar plástico, la temperatura de soldadura es uniforme.

Características

- 1. Respuesta rápida, sellado térmico instantáneo.
- 2. Luz indicadora de estado para facilitar el monitoreo del funcionamiento de la máquina.
- 3. Sellado térmico automático para una operación más conveniente.
- 4. Una estructura de disipación de calor cuidadosamente diseñada reduce eficazmente la temperatura de la cámara, lo que garantiza un funcionamiento continuo a largo plazo.
- 5. El diseño único de protección de alta frecuencia garantiza un uso seguro.
- 6. Adecuado para tuberías con un diámetro máximo de 6 mm, el control preciso del tiempo de sellado térmico garantiza un espesor de sellado uniforme.
- 7. La cubierta de seguridad blanca se quita y se limpia fácilmente sin herramientas especiales.
- 8. La protección contra chispas evita que las chispas dañen las muestras durante el funcionamiento.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Sellado por calor automático - 1~4 s (ajuste manual)
Método de sellado por calor	Sellado por calor automático
Regulación de voltaje	Regulación manual de presión con 3 niveles ajustables
Diámetro de tubo aplicable (mm)	Tubo de infusión con diámetro exterior de $\phi 3 \sim \phi 6$, $\delta \leq 1$ (espesor de pared)
Tiempo de sellado por calor	1~4 s (ajuste manual)
Potencia nominal	≤ 360 W
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz, transformador externo
Dimensiones del producto	352*172*240 mm
Peso neto	6,6 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Sellado por calor automático - 1~4 s (ajuste manual)
Dimensiones del embalaje	430*240*290 mm
Peso bruto	7,7 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)