



Máquina automática de sellado y tapado 384 pocillos

Código: B2-01-011065

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

B2-01-011065 sella varias membranas especiales en varias microplacas (placas de PCR, placas de extracción de ácidos nucleicos, placas marcadas con enzimas, etc.) mediante sellado térmico, para evitar la evaporación, fugas y contaminación cruzada de reactivos durante las pruebas o el transporte.

Características

- 1. Pantalla táctil de 4,3 pulgadas, fácil de operar.
- 2. Observación en tiempo real del estado operativo del instrumento, puede utilizarse como una sola máquina.
- 3. Personalice la temperatura de sellado según sea necesario.
- 4. Complete todo el proceso de forma automática, con resultados estables y buena repetibilidad.
- 5. Adecuado para una variedad de películas de sellado térmico.
- 6. Columna de límite multifuncional para evitar el desplazamiento de la película de sellado térmico.
- 7. Con función de parada de emergencia y función de espera.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Niveles 1~5 configurables, ajuste multinivel - 0,1~15 s - 0,1 s
Rango de temperatura	TA~210°C
Precisión de temperatura	±1°C
Velocidad de calentamiento	Calentar hasta 180°C en 240 segundos
Retención de enfriamiento	Al sellar la película, el cuerpo calefactor baja la temperatura ≤3°C, y recupera la temperatura preestablecida en 20 s.
Tiempo de sellado de membrana	0,1~15 s
Exactitud del tiempo de sellado de película	0,1 s
Nivel de presión	Niveles 1~5 configurables, ajuste multinivel
Tipo de placa	Placa de pocillos profundos, placa PCR, placa ELISA, etc. Opcional: adaptador para placa ELISA, adaptador para placa de 384 pocillos, adaptador para placa PCR
Consumo	400 W
Alimentación eléctrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz

Especificación	Niveles 1~5 configurables, ajuste multinivel - 0,1~15 s - 0,1 s
Dimensiones externas (A×P×A)	325×176×262 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	530×230×290 mm
Peso neto/bruto	10,5/11,5 kg

Aplicaciones

Selladora y tapadora automática: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: temperatura ambiente ~210 °c y precisión de temperatura: ±1°C.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura: temperatura ambiente ~210 °c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura: ±1°C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tasa de calentamiento: calentar a 170 °C en 240 artículos de segunda clase.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura: temperatura ambiente ~210 °c antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: ±1°C antes de confirmar la compra.

Verifique tasa de calentamiento: calentar a 170 °C en 240 artículos de segunda clase antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura: temperatura ambiente ~210 °c y precisión de temperatura: ±1°C coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)