



Nebulizador de compresión capacidad 2 ml 2 ml-8 ml

Código: B2-01-011075

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Las enfermedades respiratorias frecuentes y la influenza causadas por contaminación ambiental y cambios climáticos pueden requerir tratamientos de efecto más directo que los medicamentos orales.

Para tratar enfermedades respiratorias, se recomienda terapia con aerosol.

Las partículas atomizadas pueden dirigirse a la zona afectada, con efecto rápido, menor cantidad de medicamento y menos efectos secundarios, permitiendo tratamiento farmacológico combinado.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	2 ml~8 ml - 86~106 kPa - +5~+40°
Caudal de aire	Caudal de aire libre de la bomba del compresor ≥ 10 L/min
Capacidad del vaso del medicamento	2 ml~8 ml
Tasa de atomización	Tasa máxima de atomización $\geq 0,2$ ml/min
Cantidad residual de medicamento líquido	$\leq 1,0$ ml
Grado de protección contra inmersión	IPX0
Diámetro mediano de partículas del nebulizado	$2,7 \mu\text{m} \pm 25\%$, las partículas del nebulizado con diámetro inferior a $5 \mu\text{m}$ representan $>65\%$
Requisitos de seguridad eléctrica	Aplicaciones Clase II Tipo B
Tiempo de trabajo continuo	≥ 4 h
Ruido	≤ 60 dB(A)
Rango de presión atmosférica	86~106 kPa
Rango de temperatura ambiente	+5~+40°
Rango de humedad relativa	30%~75 %
Potencia de entrada	200 VA
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	219×210×128 mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	345×290×210 mm
Peso neto	2,1 kg
Peso bruto	2,9 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Camara de humedad, Capacidad 0.0002-10 L; Humedad 25-75 %HR: la compra se decide principalmente por caudal de aire: caudal de aire libre de la bomba del compresor ≥ 10 l/min y capacidad del vaso de medicamento: 2ml ~ 8ml.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es caudal de aire: caudal de aire libre de la bomba del compresor ≥ 10 l/min.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad del vaso de medicamento: 2ml ~ 8ml.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tasa de pulverización: velocidad máxima de atomización $\geq 0,2$ ml/min.

Criterios de compatibilidad

Verifique caudal de aire: caudal de aire libre de la bomba del compresor ≥ 10 l/min antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad del vaso de medicamento: 2ml ~ 8ml antes de confirmar la compra.

Verifique tasa de pulverización: velocidad máxima de atomización $\geq 0,2$ ml/min antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si caudal de aire: caudal de aire libre de la bomba del compresor ≥ 10 l/min y capacidad del vaso de medicamento: 2ml ~ 8ml coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)