



Equipo de adelgazamiento magnético

Código: B2-01-011076

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Experimente un contorno corporal no invasivo con el dispositivo de adelgazamiento magnético, una solución revolucionaria que utiliza campos electromagnéticos pulsados (PEMF) para ayudar a dar forma al cuerpo, tonificar los músculos y reducir la grasa sin cirugía ni tiempo de recuperación.

Características

- Pantalla inteligente de alta resolución de 14 pulgadas.
- Fortalece el músculo y quema grasa.
- Reduce grasa sin afectar el pecho.
- Ayuda a desarrollar glúteos.
- Desarrolla abdominales firmes y en forma de V.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 458 x 650 x 1052 mm
Fuente de alimentación	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Frecuencia de salida	40 Hz (220 V), 25 Hz (110 V)
Potencia de salida	2000 W
Energía de ondas electromagnéticas	0-7 T
Peso neto	37 kg
Peso bruto	58,5 kg
Tamaño externo	540 x 380 x 1310 mm
Tamaño del paquete	458 x 650 x 1052 mm
Garantía	1 año

Aplicaciones

Adelgazamiento magnetico: la compra se decide principalmente por frecuencia de salida: 40 hz (220 v), 25 hz (110 v) y potencia de salida: 2000w.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es frecuencia de salida: 40 hz (220 v), 25 hz (110 v).

Adecuado cuando la especificacion requerida es potencia de salida: 2000w.

Adecuado cuando la especificacion requerida es energía de onda electromagnética: 0~7t.

Criterios de compatibilidad

Verifique frecuencia de salida: 40 hz (220 v), 25 hz (110 v) antes de confirmar la compra.

Verifique potencia de salida: 2000w antes de confirmar la compra.

Verifique energía de onda electromagnética: 0~7t antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si frecuencia de salida: 40 hz (220 v), 25 hz (110 v) y potencia de salida: 2000w coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)