



Analizador digital de calidad de harina velocidad 1.00 mm/min

Código: B2-01-011096

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

B2-01-011096 es un instrumento especial para pruebas de calidad de harina de trigo. Mide principalmente la tasa de absorción de agua, el tiempo de formación, el tiempo de estabilidad y el grado de debilitamiento de la harina, y evalúa exhaustivamente las características físicas del trigo a través de los índices anteriores.

Características

- * El recipiente para frotar harina se puede cambiar a voluntad, identificación automática del programa al tipo de cubeta y ajuste automático al programa correspondiente. * Función de protección contra sobrecarga, alarma y apagado cuando el par de mezcla es demasiado grande. * Sistema de agua automático de un botón, ahorro de energía y eficiente. * Visualización simultánea de hasta 12 tablas de calidad de harina, lo que facilita contrastar sus diferencias. Resultados guardados en la base de datos de Access, la consulta es conveniente. * Múltiples medidas de seguridad, doble botón para iniciar, abrir la tapa, la máquina se detendrá automáticamente. * Los programas inteligentes responden al movimiento del instrumento. * Con recopilación de datos, dibujo de curvas limosas, análisis de parámetros de prueba limosos, guardar y otras funciones automáticas.
- * Interfaz USB, realmente compatible con intercambio en caliente, plug and play.
- * datos guardados en formato Access, disponible Microsoft Access, fácil acceso.
- * Parámetro técnico

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	FQA-150 - 1-10NM - no more than 0.5% measuring range
Model	FQA-150
Torque Range	1-10NM
Accuracy	no more than 0.5% measuring range
Rotating Speed	Main douching cutter : 63r/min±1r/m Sub-douching cutter : 94.5r/min±1r/m
Coordinate Scale Range	horizontal axis: 0-20min vertical axis: 0 - 1000FU
Horizontal Axis Speed:	1.0 0mm/min
Sample Weight	300g (300g bowl) or 50g(50g bowl)
Unit Torque	300g: 9.8mN.m/FU 50g: 1.96mN.m/FU
Package Size	1120*720*840mm, 440*500*790mm

Especificación	FQA-150 - 1-10NM - no more than 0.5% measuring range
Gross Weight	110kg

Aplicaciones

Camara climatica de estabilidad, Humedad 5 %HR: la compra se decide principalmente por esfuerzo de torsión rango: 1-10 nm y precisión: rango de medición no superior al 0,5 %.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es esfuerzo de torsión rango: 1-10 nm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión: rango de medición no superior al 0,5 %.

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad de rotación: cortador de ducha principal: 63r/min $\pm$ 1r/m cortador de sub-ducha: 94,5r/min $\pm$ 1r/m.

Criterios de compatibilidad

Verifique esfuerzo de torsión rango: 1-10 nm antes de confirmar la compra.

Verifique precisión: rango de medición no superior al 0,5 % antes de confirmar la compra.

Verifique velocidad de rotación: cortador de ducha principal: 63r/min $\pm$ 1r/m cortador de sub-ducha: 94,5r/min $\pm$ 1r/m antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si esfuerzo de torsión rango: 1-10 nm y precisión: rango de medición no superior al 0,5 % coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)