



Calentador de induccion de alta frecuencia

Código: B2-01-011098

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Adopte un módulo de potencia sólido IGBT importado de alta calidad y nuestra segunda generación de tecnología de conversión de frecuencia, tiene un sistema de enfriamiento distinto para garantizar que el dispositivo pueda funcionar continuamente con la máxima potencia durante 24 horas, lo que mejora la calidad del rendimiento y el dispositivo.
- 2. La función de control de potencia y corriente constante puede mejorar la ineficiencia de la calefacción y ahorrar energía.
- 3. La instalación simple y conveniente puede funcionar después de conectarse a una alimentación de 380 V, entrada de agua, salida de agua. No se requiere instalación profesional.
- 4. Tiene una función de sincronización que puede ajustar individualmente el tiempo de calentamiento, el tiempo de conservación del calor, la configuración de dígitos, la corriente de calefacción, la corriente de conservación del calor.
- 5. Este dispositivo tiene un sistema de alarma de autodiagnóstico por falla y protección multinivel y pantalla de sobrecorriente, sobrecalentamiento, falta de agua y falta de fase.
- T Parámetro técnico

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 680 x 650 x 620 mm
Potencia máxima de oscilación	40 kVA
Rango de voltaje de entrada	380 V, 50/60 Hz
Frecuencia de oscilación de salida	30-80 kHz
Corriente de entrada máxima	53 A
Tiempo de calefacción	1-99 s
Tiempo de conservación de calor	1-99 s
Tiempo de enfriamiento	1-99 s
Ciclo de trabajo	100 %
Flujo de agua de refrigeración	0,2 MPa, ≥6 L/min
Temperatura del agua de refrigeración	< 45 °C
Fuente de alimentación	380 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	Controlador 650 x 260 x 540 mm; transformador 500 x 270 x 450 mm
Peso neto	Controlador 40 kg; transformador 32 kg

Especificación	pack 680 x 650 x 620 mm
Tamaño del paquete	680 x 650 x 620 mm
Peso bruto	100 kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Capacidad 6 L: la compra se decide principalmente por potencia máxima de oscilación: 40kva y frecuencia de oscilación de salida: 30kh con ~80 kilociclos con.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es potencia máxima de oscilación: 40kva.

Adecuado cuando la especificacion requerida es frecuencia de oscilación de salida: 30kh con ~80 kilociclos con.

Adecuado cuando la especificacion requerida es corriente de entrada máxima: 53a.

Criterios de compatibilidad

Verifique potencia máxima de oscilación: 40kva antes de confirmar la compra.

Verifique frecuencia de oscilación de salida: 30kh con ~80 kilociclos con antes de confirmar la compra.

Verifique corriente de entrada máxima: 53a antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si potencia máxima de oscilación: 40kva y frecuencia de oscilación de salida: 30kh con ~80 kilociclos con coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)