



Gabinete de pesaje de temperatura y humedad constantes

Código: B2-01-011107

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: Es ampliamente utilizado para el pesaje preciso de muestras en el monitoreo atmosférico de PM2.5/PM10, resolución de fuentes, monitoreo de emisiones ultrabajas y otros proyectos, y es el equipo central en el proceso de pesaje de muestras de fuentes de contaminación y atmosféricas. También puede detectar las propiedades de los materiales en un ambiente dado de temperatura y humedad: resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia a la sequedad, resistencia a la humedad, etc.

Interconexión multipantalla, monitoreo y operación en tiempo real, conveniente y rápido.

Sistema de humidificación incorporado, con función de descongelación, con protector de sobretensión.

El diseño único del conducto garantiza el rendimiento.

Sistema de control principal del microordenador.

Monitoreo en tiempo real de temperatura, curva de humedad.

Tiene las funciones de alarma de temperatura y humedad, alarma de escasez de agua y alarma de apertura de puerta.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	300L - 40~90%RH - 1~5999min
Volumen	300L
Rango de temperatura	5~60 °C
Resolución de temperatura	0,1 °C
Fluctuación de temperatura	± 0,5 °C
Uniformidad de temperatura	± 0,1 °C (@37 °C)
Rango de humedad	40~90%RH
Fluctuación de humedad	± 3 ± 5%RH
Temperatura ambiente	18 ~ 30 °C
Rango de temporización	1~5999min
Refrigerante	R134a
Estante	2 pzas. (Estándar)
Accesorios opcionales	Lámpara UV, luz LED, balanza electrónica
Potencia de entrada	700~1500W
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V 50/60Hz Opcional: 110V 50/60Hz
Dimensiones internas	650*480*970mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	300L - 40~90%RH - 1~5999min
Dimensiones externas	850*767*1705mm
Dimensiones del embalaje	1347*940*1640mm
Peso neto	175kg
Peso bruto	200kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)