



Contenedor desmontable

Código: B2-01-011113

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Aplicaciones La ventaja del contenedor de paquete plano es el diseño especial, que puede cumplir con los rápidos requisitos de protección ambiental de la vida de las personas, como el aislamiento térmico de la casa, y el efecto de aislamiento acústico es bueno. Los contenedores de paquete plano son más estandarizados, modulares y generalizados. Se pueden usar en escenarios especiales, como puntos de aislamiento, pabellones de aislamiento, etc., y tienen las ventajas de una instalación rápida en el lugar, protección del medio ambiente, buena hermeticidad, bajos requisitos básicos de instalación y montaje y transporte múltiples durante el uso.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	ZPSXF-I - Top side beam 2.0mm thick - Underframe side beam 2mm thick
Model	ZPSXF-I
Top Frame	Top side beam 2.0mm thick
Bottom Frame	Underframe side beam 2mm thick
Prism	2 10*150*2.0mm column, height 2550mm
Corner Piece	2 10*160 corner piece, 8pcs
C olor	R AL9010
P anel	Double-sided rock wool sandwich panel, 50mm thick
F loor	Cement fiber board 18mm thick
F loor Decoration	PVC floor 1.6mm thick
D oor	9 70*1970mm, Common fire lock, white steel window
W indow	PVC window
O thers	Floor groove, galvanized iron sheet

Aplicaciones

Contenedor de paquete plano: la compra se decide principalmente por marco superior: viga lateral superior de 2,0 mm de espesor y marco superior: viga superior c100*40mm*1.2mm, 9 pcs.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es marco superior: viga lateral superior de 2,0 mm de espesor.

Adecuado cuando la especificacion requerida es marco superior: viga superior c100*40mm*1.2mm, 9 pcs.

Adecuado cuando la especificacion requerida es marco superior: tubo cuadrado de cumbrera 30*30mm*1,0mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique marco superior: viga lateral superior de 2,0 mm de espesor antes de confirmar la compra.

Verifique marco superior: viga superior c100*40mm*1.2mm, 9 pcs antes de confirmar la compra.

Verifique marco superior: tubo cuadrado de cumbrera 30*30mm*1,0mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si marco superior: viga lateral superior de 2,0 mm de espesor y marco superior: viga superior c100*40mm*1.2mm, 9 pcs coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)