



Probador de densidad de toque 1-4 estaciones

Código: B2-01-011115

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aplicaciones La densidad del polvo es la masa por unidad de volumen. Se puede clasificar como densidad aparente y densidad del grifo mediante diferentes métodos de medición. El probador de densidad del golpecito es para medir la densidad del polvo que ha sido golpeado o empacado mediante procedimientos estandarizados y repetibles de acuerdo con los estándares internacionales.

□ Probador de densidad de toque.pdf

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 400 x 400 x 560 mm · 1	pack 400 x 400 x 560 mm · 2	pack 400 x 400 x 560 mm · 3	pack 445 x 320 x 365 mm
Peso de muestra	≤500 g	≤500 g	≤500 g	≤500 g
Volumen de muestra	≤250 ml	≤250 ml	≤250 ml	≤250 ml
Vibraciones por ciclo	0-99999	0-99999	0-99999	0-14750
Par motor	0,86 N.m	0,86 N.m	0,86 N.m	0,86 N.m
Amplitud de vibración	1-15 mm, ajustable	1-15 mm, ajustable	1-15 mm, ajustable	3 mm
Cilindros graduados	1	2	3	1
Error de repetibilidad	≤1 %	≤1 %	≤1 %	≤1 %
Error de precisión	≤1 %	≤1 %	≤1 %	≤1 %
Potencia	40 W	40 W	40 W	40 W
Alimentación eléctrica	Estándar 220 V 50/60 Hz; opcional 110 V 50/60 Hz	Estándar 220 V 50/60 Hz; opcional 110 V 50/60 Hz	Estándar 220 V 50/60 Hz; opcional 110 V 50/60 Hz	Estándar 220 V 50/60 Hz; opcional 110 V 50/60 Hz
Tamaño del paquete	400 x 400 x 560 mm	400 x 400 x 560 mm	400 x 400 x 560 mm	445 x 320 x 365 mm
Peso bruto	21,3 kg	21,3 kg	21,3 kg	11 kg

Aplicaciones

Probador de densidad por apisonamiento: compare Cilindros graduados, Número de vibraciones y Amplitud para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeño real.

Que cambia entre variantes

B2-01-011115.1: Amplitud: 1~15 mm ajustable; Cilindros graduados: 1.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-011115.2: Amplitud: 1~15 mm ajustable; Cilindros graduados: 2.

B2-01-011115.3: Amplitud: 1~15 mm ajustable; Cilindros graduados: 3.

B2-01-011115.4: Amplitud: 3 mm; Cilindros graduados: 1.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita amplitud: 1~15 mm ajustable y cilindros graduados: 1.

Conviene cuando necesita amplitud: 1~15 mm ajustable y cilindros graduados: 2.

Conviene cuando necesita amplitud: 1~15 mm ajustable y cilindros graduados: 3.

Conviene cuando necesita amplitud: 3 mm y cilindros graduados: 1.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Cilindros graduados, Número de vibraciones y Amplitud. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operación real.

Recomendación de compra

Compre la configuración que cubra Cilindros graduados, Número de vibraciones y Amplitud con margen según su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)