



Silla de ruedas manual capacidad 100 kg dimensiones 800 × 310 × 890

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Free-inflatable tires, with strong shock-absorbing performance.

Características

1. High quality welding, exquisite workmanship, light and simple body, more durable.
2. The seat and cushion are of a double-layer structure, which makes disassembly and cleaning much more convenient.
3. Armrests can be lifted back and pedal can be removed.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	100 kg	100kg - 460mm - 410mm - modelo 1
Diámetro de rueda delantera	8 pulgadas, rueda integrada de caucho	8 pulgadas, rueda integrada de caucho
Diámetro de rueda trasera	24 pulgadas, neumáticos de PU	24 pulgadas, neumáticos de PU
Ancho del asiento	460 mm	460mm
Profundidad del asiento	410 mm	410mm
Altura del respaldo	430 mm	430mm
Ancho plegado	310 mm	310mm
Altura del asiento	500 mm	500mm
Capacidad de carga	100 kg	100kg
Reposabrazos	PU	PU
Pedal	Plástico ABS	plástico ABS
Tamaño plegado (An×Pr×Al)	800*310*890 mm	800*310*720mm
Tamaño desplegado	1050*600*890 mm	1050*600*890mm
Peso neto	14 kg	14kg
Tamaño del embalaje (An×Pr×Al)	810*320*900 mm	810*320*730mm
Peso bruto	16 kg	16kg
Respaldo plegable	No	Sí



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)