



Silla de baño ajustable 150 kg

Código: B2-01-011130

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La silla de baño se utiliza principalmente para personas mayores o personas que no pueden adaptarse a estar de pie durante mucho tiempo para reducir la aparición de mareos y desmayos causados por estar de pie durante mucho tiempo.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 400*120*650 mm · 1	pack 400*120*650 mm · 2
Altura aju table	680~800 mm	680~800 mm
Capacidad de carga	150 kilo	150 kilo
Material	aleación de aluminio , abdominale	aleación de aluminio , abdominale
Tamaño externo (Ancho*Profundidad*Alt o)	510*490*690 mm	470*500*730 mm
Tamaño del paquete (Ancho*Profundidad*Alt o)	400*120*650 mm	400*120*650 mm
Pe o neto	2,6 kg	3,1 kilogramo
Pe o bruto	3,4 kilogramo	3,9 kilo

Aplicaciones

Silla de baño (510x490x690 mm): elija la variante comparando Tamaño externo (Ancho*Profundidad*Alto) y altura ajustable y capacidad de carga.

Que cambia entre variantes

B2-01-011130.1: Tamaño externo (Ancho*Profundidad*Alto): 510*490*690mm; altura ajustable y capacidad de carga: Altura ajustable.

B2-01-011130.2: Tamaño externo (Ancho*Profundidad*Alto): 470*500*730mm; altura ajustable y capacidad de carga: Capacidad de carga.

Escenarios de uso recomendados



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta alternativa si necesita tamaño externo (ancho*profundidad*alto): 510*490*690mm y altura ajustable y capacidad de carga: altura ajustable.

Use esta alternativa si necesita tamaño externo (ancho*profundidad*alto): 470*500*730mm y altura ajustable y capacidad de carga: capacidad de carga.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño externo (Ancho*Profundidad*Alto) y altura ajustable y capacidad de carga; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tamaño externo (Ancho*Profundidad*Alto) y altura ajustable y capacidad de carga.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)