



Elevador de transferencia

Código: B2-01-011131

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Shift machine is used to move the inconvenient people from one position to another position, so that the nursing work is more convenient, efficient and safe and comfortable. Movement and weighing of critically ill patients, emergency surgery patients, special patients and long-term bedridden patients, and position control of DPS patients.

Características

1. It can be used with a toilet, and it can be used in many places, including bedrooms and toilets.
2. Extended all-inclusive arc-shaped armrests, safer anti-collision and more convenient to hold.
3. Thickened sponge cushion, more comfortable to use.
4. Compared with similar products, it is more cost-effective.

Especificaciones técnicas

Especificación	Eléctrico / 230 mm	Hidráulico / 150 mm
Dimensiones externas (A*P*H)	630*530*(870~1100)mm	630*530*(750~900) mm
Freno	Interruptor de pie	Interruptor de pie
Método de accionamiento	Empujador con accionamiento eléctrico	Accionamiento por presión hidráulica
Ancho de paso	560mm	560 mm
Altura de elevación	230mm	150 mm
Capacidad de carga	120kg	120 kg
Alimentación eléctrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Dimensiones de embalaje (A*P*H)	760*550*420mm	760*550*420 mm
Peso bruto	33kg	33,5 kg

Aplicaciones

Elevador de transferencia: elija la variante comparando Tamaño externo (An. x Pr. x Al.), Altura de elevación y Método de conducción.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 630*530*(870~1100)mm; Altura de elevación: 230 mm; Método de conducción: Empujador de accionamiento eléctrico.

Configuración 2: Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 630*530*(750~900)mm; Altura de elevación: 150mm; Método de conducción: accionamiento de presión hidráulica.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita tamaño externo (an. x pr. x al.): 630*530*(870~1100)mm y altura de elevación: 230 mm.

Use esta configuración si necesita tamaño externo (an. x pr. x al.): 630*530*(750~900)mm y altura de elevación: 150mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño externo (An. x Pr. x Al.), Altura de elevación y Método de conducción; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Tamaño externo (An. x Pr. x Al.), Altura de elevación y Método de conducción.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)