



Silla de bano altura de asiento 380-510 mm

Código: B2-01-011137

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La silla de baño es ideal para personas mayores o quienes no pueden permanecer en cuclillas durante largos periodos debido a molestias en las piernas y los pies. Proporciona apoyo físico para la defecación y reduce la incidencia de mareos y desmayos causados por permanecer de pie tras una larga sentadilla.

La silla de baño está indicada principalmente para personas mayores o personas que no pueden ponerse en cuclillas durante mucho tiempo por dificultad en piernas o pies. Proporciona apoyo físico para la evacuación y reduce la ocurrencia de mareos o desmayos al levantarse después de estar en cuclillas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MFCYA101 - 380~510mm - 100kg
Model	MFCYA101
Seat Height	380~510mm
Loading Capacity	100kg
External Size	570*465*(670~800)mm
Package Size	5 10 *2 30 *7 2 0mm
Net Weight	3.3kg
Gross Weight	4kg

Aplicaciones

Bano termostatizado: la compra se decide principalmente por altura del asiento: 380~510 mm y capacidad de carga: 100 kilos.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es altura del asiento: 380~510 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad de carga: 100 kilos.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo: 570*465*(670~800)mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique altura del asiento: 380~510 mm antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad de carga: 100 kilos antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño externo: 570*465*(670~800)mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si altura del asiento: 380~510 mm y capacidad de carga: 100 kilos coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)