



Silla de ruedas manual capacidad 100 kg dimensiones 800 × 310 × 720

Código: B2-01-011145

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Neumáticos inflables libres, con un fuerte rendimiento de absorción de impactos.
- 2. Soldadura de alta calidad, mano de obra exquisita, cuerpo ligero y simple, más duradero.
- 3. El asiento y el cojín tienen una estructura de doble capa, lo que hace que el desmontaje y la limpieza sean mucho más cómodos.
- 4. Los apoyabrazos se pueden levantar hacia atrás y se puede quitar el pedal.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	SYIV100-MFL821 - 8 inches, rubber integrated wheel - 24 inches, PU tires
Model	SYIV100-MFL821
Front Wheel Diameter	8 inches, rubber integrated wheel
Rear Wheel Diameter	24 inches, PU tires
Seat Width	460mm
Seat Depth	410mm
Backrest Height	430mm
Folded Width	310mm
Seat Height	500mm
Loading Capacity	100kg
Armrest	PU
Pedal	ABS plastic
Folded Size(W*D*H)	800*310*890mm
Unfolded Size	1050*600*890mm
Net Weight	14kg
Package Size(W*D*H)	810*320*900mm
Gross Weight	16kg
Foldable Backrest	No



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)