



Lecho médico de flujo laminar 0,1-0,25 m/s

Código: B2-01-011161

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El lecho de flujo laminar médico es un dispositivo de purificación de aire que proporciona un ambiente localmente altamente limpio para pacientes con quemaduras, inmunidad debilitada, enfermedades de la sangre y aquellos que requieren un ambiente limpio y sin polvo.

Características

- 2. Además del control de botón tradicional, el sistema de control también agrega un control remoto, sin necesidad de tocar el botón para lograr el control remoto.
- 3. El sistema de volumen de aire ajustable, garantiza la velocidad del viento en el espacio de trabajo en el estado ideal.
- 4. UV tiene función, el botón de la lámpara UV de un solo punto no puede encender la lámpara UV, es necesario presionarlo durante 3 segundos para encender la lámpara UV, protege la seguridad del paciente.
- 5. El espacio de trabajo utiliza una cortina antiestática alrededor, con buena transparencia y no es fácil que se acumule polvo.
- 6. FFU adopta un ventilador de marca famosa nacional, rendimiento estable y bajo nivel de ruido.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BLF-01 - 0.1~0.25m/s - ≤62dB
Model	BLF-01
Wind Speed	0.1~0.25m/s
Noise	≤62dB
Illuminance	≥300lux
UV Lamp Power	40W
LED Fluorescent Lamp Power	12W*4
Number of Users	1
Consumption	1200W
Supply Power	220V, 50/60Hz
Internal Size(W*D*H)	2170*1020*1850mm
External Size(W*D*H)	2250*1100*2350mm
Package Size(W*D*H)	2360*1260*1010mm

Especificación	BLF-01 - 0.1~0.25m/s - ≤62dB
Net Weight	320kg
Gross Weight	360kg

Aplicaciones

Lecho de flujo laminar medico: la compra se decide principalmente por velocidad del viento: 0,1~0,25 m/s y ruido: ≤62 db.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad del viento: 0,1~0,25 m/s.

Adecuado cuando la especificacion requerida es ruido: ≤62 db.

Adecuado cuando la especificacion requerida es iluminancia: ≥300 lux.

Criterios de compatibilidad

Verifique velocidad del viento: 0,1~0,25 m/s antes de confirmar la compra.

Verifique ruido: ≤62 db antes de confirmar la compra.

Verifique iluminancia: ≥300 lux antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si velocidad del viento: 0,1~0,25 m/s y ruido: ≤62 db coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)