



Tamiz de lavado humedo, tela de acero inoxidable n.º 200, 8" X 8", Humboldt, fabricado en USA bajo ASTM E11

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tamiz de lavado humedo. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Tamiz de lavado humedo, tela de acero inoxidable n.º 200, 8" X 8", Humboldt, f.

Tipo: Tamiz de lavado humedo

Referencia de nombre: Tamiz de lavado humedo, tela de acero inoxidable n.º 200, 8" X 8", Humboldt, fabricado en USA bajo ASTM E11

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (4). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	8" x 8" mm · H-3928FS200	8" x 8" mm · H-3945	8" x 8" mm · H-3946	8" x 8" mm · H-3947
Marca	HUMBOLDT	HUMBOLDT	HUMBOLDT	HUMBOLDT
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Diametro	8" x 8"	8" x 8"	8" x 8"	8" x 8"
Malla / apertura	No. 200	No. 200	No. 200	No. 200
Altura	Lavado húmedo	Lavado húmedo	Lavado húmedo	Lavado húmedo
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

6 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3945	Tamiz para lavado en húmedo H-3945 , tela de acero inoxidable n.° 200, 8 x 4" (203 x 102 mm)
	H-3946	Tamiz para lavado en húmedo H-3946 , tela de acero inoxidable n.° 200, 8 x 6" (203 x 152 mm)
	H-3947	Tamiz para lavado en húmedo H-3947 , tela de acero inoxidable n.° 200, 8 x 8" (203 x 203 mm)

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3928FS200	Tamiz estándar de acero inoxidable con marco de latón de 12" de diámetro, n.º 200 (75 µm), marco de 4" de profundidad.
	H-3929FS200	Tamiz para lavado en húmedo H-3929FS200 , tela de acero inoxidable n.º 200, 305 x 152 mm (12" x 6")
	H-3938FS200	Tamiz estándar de acero inoxidable con marco de latón de 12" de diámetro, n.º 200 (75 µm), marco de 8" de profundidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)