



Penetrometro de cono

Código: H-4236

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

[HM-4187A.3F] De-Aired Water System for Triaxial Testing. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: [HM-4187A.3F] De-Aired Water System for Triaxial Testing, 120/220V 50/60Hz.

Tipo: [HM-4187A.3F] De-Aired Water System for Triaxial Testing

Referencia de nombre: [HM-4187A.3F] De-Aired Water System for Triaxial Testing, 120/220V 50/60Hz

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4236	Penetrómetro de cono H-4236 , indicador de cuadrante

Accesorios compatibles

9 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4236.1	Cono de prueba H-4236.1 , 35 mm de longitud, ángulo de 30°
	H-4236.2	Vaso para muestras, latón, 70 x 45 mm

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4236.3	Vaso para muestras, latón, 55 x 35 mm
Sin imagen	H-4236.4	Peso: 20 g
Sin imagen	H-4236.5	Cono de prueba H-4236.5 , ángulo de 60° con peso de 60 g
Sin imagen	H-4236.6	Peso: 320 g (resistencia al corte para un peso total de 400 g)
Sin imagen	H-4236.7	Calibrador de prueba, ángulo de 30° (punto de control cónico)
Sin imagen	H-4236.8	Calibrador de prueba, ángulo de 60° (verificación de punta cónica)
Sin imagen	H-4236.9	Espejo H-4236.9 (para ajuste de altura)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)