



Transductor de presión 200PSI (sin bloque)

Código: HM-4170

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D4767](#) , [ASTM D7181](#)

Transductor de presión de poros de alta precisión, 200 psi (1400 kPa). Diseñado para aplicaciones en laboratorios geotécnicos, ofrece una excelente protección contra sobrecargas y está protegido contra el agua corrosiva. Requiere una entrada de 10 V CC y una salida de 100 mV. Se suministra con un cable de 2 metros y un conector DIN de 5 pines.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-4170	Transductor de presión de poros HM-4170

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)