



Biomec Portatiles (Aeroarte/BCP/BCPDC, vacio/compresor, 14-51 LPM)

Código: N/D

Marca: BIOMECC

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Voltaje/Frecuencia: 220V/50Hz
- Operación oil-less (sin aceite)

Especificaciones técnicas

Resumen de 6 de 11 modelos principales. Revisa la ficha web para ver la familia completa.

Especificación	13 LPM - 615 mmHg (24,2 inHg)	14 LPM - 622 mmHg (24,5 inHg)	19 LPM - 635 mmHg (25 inHg)	21 LPM - 660 mmHg (26 inHg)	30 LPM - 685 mmHg (27 inHg)	26 LPM - 695 mmHg (27,36 inHg)
Modelo	BIOMECC_013	BIOMECC_019	BIOMECC_014	BIOMECC_020	BIOMECC_021	BIOMECC_015
Tipo	Bomba de vacio y compresor	Bomba de vacio y compresor	Bomba de vacio y compresor	Bomba de vacio y compresor	Bomba de vacio y compresor	Bomba de vacio y compresor
Caudal	13 LPM	14 LPM	19 LPM	21 LPM	30 LPM	26 LPM
Vacio maximo	615 mmHg (24,2 inHg)	622 mmHg (24,5 inHg)	635 mmHg (25 inHg)	660 mmHg (26 inHg)	685 mmHg (27 inHg)	695 mmHg (27,36 inHg)
Material en contacto	Alta resistencia quimica	Alta resistencia quimica	Alta resistencia quimica	Alta resistencia quimica	Alta resistencia quimica	Alta resistencia quimica
Control de vacio	Sin valvula ni vacuometro	Sin valvula ni vacuometro	Sin valvula ni vacuometro	Sin valvula ni vacuometro	Sin valvula ni vacuometro	Sin valvula ni vacuometro
Material filtro	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)