



Probador de extraccion

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El medidor de tensión está compuesto por una bomba manual, un cilindro hidráulico, un manómetro, un tubo de goma de alta presión. La bomba manual es una bomba de pistón de doble diámetro de alta/baja presión, la cual puede proporcionar alta presión y alta eficiencia. El cuerpo de la bomba está hecho de acero fundido de precisión con una larga vida útil. El cilindro hidráulico es un cilindro hueco con retorno automático.

Cuenta con una manilla de transporte y se puede conectar al tubo de goma de alta presión mediante conectores rápidos. Esta serie de medidores de tensión ofrece ventajas como una estructura compacta, portabilidad, peso ligero, etc.

La bomba manual también se puede utilizar para accionar aceite hidráulico genérico de alta presión y bajo caudal.

Especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas:

Parámetro	B-01-67-0005.1	B-01-67-0005.2	B-01-67-0005.3	B-01-67-0005.4
Presión máxima	63 MPa	63 MPa	63 MPa	63 MPa
Diámetro del pistón de la bomba	10 mm	Alta presión 28 mm / baja presión 10 mm	Alta presión 28 mm / baja presión 10 mm	Alta presión 28 mm / baja presión 10 mm
Capacidad	100 kN	200 kN	300 kN	500 kN
Distancia de recorrido	40 mm	40 mm	60 mm	80 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)