



Máquina de ensayo de cables de acero

Código: B-01-67-0006

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 67 - 0006] Máquina de ensayo de cables de acero
Parámetro	B - 01 - 67 - 0006
Fuerza máxima de ensayo	1000kN
Tipo de estructura	Seis columnas con mordaza hidráulica
Precisión / legibilidad	0; 5%
Velocidad máx. de viga (mm/min)	320
Espacio de compresión (mm)	900
Espacio de tracción (mm)	1000
Carrera del pistón (mm)	200
Diámetro sonda redonda (mm)	Φ15.2
Tamaño platos compresión (mm)	Φ225
Dimensión bastidor (mm)	1020×640×2560
Dimensión consola control (mm)	800×600×1600
Potencia (kW)	aire acondicionado 220 V 2; 5 kW
Peso del control de consola (kg)	160
Peso del bastidor (kg)	2700

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)