



Máquina de ensayo para tapas de Alcantarilla

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características:

- Panel PC táctil
- Controlar totalmente automático
- Bastidor estable
- Cilindro hidráulico de doble efecto

Normas: GB/T23858-2009, GB/T26537-2011, CJ/T211-2005, CJ/T121—2000, CJ/T3012, GB/T2611

Descripción:

- La maquina de ensayo de tapas de alcantarilla es accionada por cilindro servo-hidráulico, tecnología de control servo electrohidráulico, recopilación y procesamiento de datos por computadora, control de lazo cerrado y detección automática de equipos de ensayo de materiales de alta precisión. Consta de bastidor de ensayo, fuente de aceite (fuente de energía hidráulica), sistema de medición y control, y accesorios de prueba.
- Esta La máquina tiene estructura de bastidor de cuatro columnas, el cilindro de aceite principal, la estructura principal consta de base, cilindro de aceite, pistón, sensor de carga, postes de luz, vigas y otros componentes.
- Esta máquina utiliza cilindros de aceite de doble efecto alto sellado, alta eficiencia y gran durabilidad.
- El El diseño de esta máquina ha considerado completamente la belleza, conveniencia y seguridad, por ejemplo: estructura del bastidor principal con mecanizado de precisión de hierro fundido nodular, rigidez y buena estabilidad. La altura de la mesa de trabajo es de 200 mm, conveniente para Saque la pieza de prueba de cubierta de pozo. Acabado cromado de barra lisa, hermosa, a prueba de óxido.
- Componentes de carga para sensor de carga de alta precisión, el sensor de rodamiento unidireccional. Es el elemento clave de la fuerza de prueba. La señal eléctrica cuando se ejerce la fuerza es recopilada y procesada por software de medición y control por computadora. El sensor tiene alta precisión, buena repetibilidad y estabilidad a largo plazo.
- Esta Máquina equipada con sensor de deformación de alta precisión tiene función. de ajuste de altura, usando sensores que cubren el índice de deformación residual, la altura se puede ajustar mediante volante manual, cubre varios lugares centrales, proporciona mediciones efectivas precisas. El sensor se Caracterizado por alta precisión y resolución, fuerte resistencia. antisísmica y buena repetibilidad.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas:

Parámetro	B-01-67-0009.1	B-01-67-0009.2
Capacidad	600KN	1000KN

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Parámetro	B-01-67-0009.1	B-01-67-0009.2
Estándar de calibración	CLASE 1	CLASE 1
Rango de fuerza	1% - 100%FS	1% - 100%FS
Precisión de fuerza	±1% de lectura	±1% de lectura
Rango de deformación	1% - 100%FS	1% - 100%FS
Precisión de deformación	±1% de lectura	±1% de lectura
Resolución de deformación	0,001 mm	0,001 mm
Espacio máximo de compresión	400mm	400mm
Distancia entre columnas	1010mm	1010mm
Carrera del pistón	400mm	400mm
Velocidad máx. del pistón	120 mm/min	80 mm/min
Tamaño platos compresión superiores	Φ250mm	Φ300mm
Tamaño platos compresión inferiores	Φ356mm	Φ356mm
Dimensión del bastidor	1220×1050×1900 mm	1420×1250×1920 mm
Dimensiones de la caja de control	800×600×1600 mm	800×600×1600 mm
Peso del bastidor	2500 kg	3000 kg
Caja de control de peso	300 kg	300 kg
Potencia	Monofásica, CA 220 V, 50 Hz, 2,3 kW	Monofásica, CA 220 V, 50 Hz, 2,3 kW

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)