



Prensa de compresión automática con pantalla táctil 2000-3000 kN

Prensa de compresión automática con pantalla táctil, 3000 kN, bastidor soldado, acercamiento automático

Código: B2-01-67-3000HB

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B2-01-67-3000HB
Fuerza máxima de ensayo	3000 kN
Clase de exactitud	1
Bastidor	bastidor soldado
Acercamiento del plato	Automático
Espacio de compresión	340 mm (360 mm a pedido)
Carrera del pistón	80 mm
Tamaño de los platos de compresión	Ø300 mm
Dimensiones	1200×720×1800 mm
Potencia	2,0 kW
Peso	1050 kg
Normas	EN 12390-4, ASTM C39, AASHTO T22

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)