



## Máquinas de ensayo de tubos Hormigon

**Código:** B-01-67-0029

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Las máquinas de ensayo de tuberías de hormigón constan de un bastidor y una unidad hidráulica. Los bastidores son estructuras rígidas de dos columnas con una rigidez axial y lateral superior, y están alineados con precisión. Integrado en el travesaño se encuentra un actuador de doble efecto de alta precisión. El actuador cuenta con un sistema antirrotación para evitar su tendencia natural a girar. La carrera del actuador de doble efecto es de 300 mm. Se utiliza una célula de carga para la medición precisa de la carga y el control en lazo cerrado.

## Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

| Especificación                  | [B - 01 - 67 - 0029] Máquinas de ensayo de tubos Hormigon |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Capacidad máxima                | 1000 kN / 100 TON                                         |
| Diámetro de tubería de hormigón | 200 mm a 3800 mm                                          |
| Longitud de tubería de hormigón | Máx. 3000 mm                                              |
| Rango del pistón                | Máx. 400 mm                                               |
| Potencia                        | 380 V / 220 V                                             |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)