



MÁQUINA DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN DE CEMENTO

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Serie de productos con carga hidráulica, que utiliza tecnología servoelectrohidráulica para cemento, hormigón y otros materiales.

Para ensayos de compresión y flexión bajo fuerza de ensayo nominal.

Cumple con las normas establecidas de control de velocidad de carga, con visualización dinámica de carga, tiempo y curva de ensayo.


Función de fuerza máxima de ensayo.

Con software de monitoreo puede calcular automáticamente resistencia a compresión, datos de ensayo e imprimir informe completo y curvas.

-
- Control totalmente automático
- Bajo ruido
- Servomotor silencioso
- Celda de carga con precisión de 0.5%

Cumple con: EN 196, ISO679

Especificaciones técnicas



Parámetro	B-01-67-003.1	B-01-67-003.2	B-01-67-003.3	B-01-67-003.4
Carga máxima	300kN	300 kN y 10 kN	300 kN y 10 kN	300 kN y 10 kN
Función	Compresión	Compresión y flexión	Compresión y flexión	Compresión y flexión
Tipo de bastidor	2 columnas	2 columnas	4 columnas	4 columnas
Rango de fuerza de ensayo	4% ~100%FS	4% ~100%FS	4% ~100%FS	4% ~100%FS
Precisión de visualización de carga	± 0,5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
Carrera del pistón	80mm	80mm y 60mm	80mm y 60mm	80mm y 60mm
Espacio máx. compresión	180mm	180mm	180mm	180mm
Tamaño plato superior	Φ170	Φ170	Φ170	Φ170
Tamaño plato inferior	Φ205	Φ205	Φ205	Φ205
Dimensión	930×550×1400	1200×470×1250	1200×550×1400	1200×550×1400
Potencia	0.75Kw	0.75Kw	0.75Kw	0.75Kw
Peso	450Kg	500Kg	500Kg	550Kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)