



Maquina de compresion y flexion de cemento digital

Código: B-01-67-0032

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Máquina de carga hidráulica con datos de ensayo precisos y confiables.

Adopta transductor de presión de aceite para medir la carga; Después de amplificar, la carga de ensayo, el valor pico y la velocidad de carga se muestran digitalmente.

La fuente de aceite está instalada en la parte inferior del gabinete de control con bomba de pistón de alta presión de doble flujo accionada por motor.

Sistema hidráulico controlado manualmente con funciones de fácil operación, seguridad y confiabilidad.

Ampliamente usado para ensayos de compresión de materiales de construcción.

- Pantalla LCD
- Carga manual

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	300kN - 4% ~100%FS - 0; 75 kW
Parámetro	B - 01 - 67 - 0032
Capacidad máxima	300kN
Rango de fuerza de ensayo	4% ~100%FS
Precisión de visualización de carga	± 1%
Carrera del pistón	80mm
Espacio máx. Compresión	210 mm
Tamaño del plato superior	Φ170 mm
Tamaño del plato inferior	Φ170 mm
Dimensiones	850 × 400 × 1350
Potencia	0; 75 kW
Peso	350 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)