



Crisol de platino

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características:

- Alta pureza (99.95%)
- Alto punto de fusión

Descripción:

- Prohíbe contaminación a altas temperaturas hasta 2192°F (1200°C).
- Ofrece resistencia a alta temperatura y alto punto de fusión.
- El platino ofrece resistencia a la oxidación en aire y oxígeno, y resistencia a la corrosión en ácidos y sales fundidas.
- Proteja su inversión con pinzas de platino que reducen posibles daños y rayaduras al crisol de platino cuando está caliente.
- Fabricado en forma estándar. Tapas, crisoles y pinzas se venden por separado.
- No presione demasiado fuerte al usar el crisol de platino, de lo contrario se deformará.
- No toque carbono al usar recipientes de platino, de lo contrario el platino se fragilizará. Manténgalo limpio y brillante al usar el crisol de platino.
- Al usar recipiente de platino, use pinzas de crisol de acero inoxidable.
- Pureza superior al 99.95%.
- Modelos: 20ml, 30ml, 50ml, 100ml, etc. (estos tipos son los más usados).
- Capacidad disponible: 10-300ml (otros tamaños según pedido).

Especificaciones técnicas

Capacidad (ml)	Diámetro superior (mm)	Altura (mm)	Espesor (mm)	Peso (mm)
5	20	15	0.22	6
10	28	28	0.26	11
15	32	32	0.26	15
20	35	35	0.27	20
25	37	37	0.27	25
30	39	40	0.29	30
35	40	40	0.29	35
40	42	42	0.29	40



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Capacidad (ml)	Diámetro superior (mm)	Altura (mm)	Espesor (mm)	Peso (mm)
50	44	44	0.31	50
60	49	49	0.33	60
80	54	54	0.35	70
100	60	60	0.37	85
150	70	70	0.38	156
200	74	74	0.38	175
250	78	78	0.39	198
300	86	83	0.4	240

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)