



Anillo de carga

Código: B-01-67-0051

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción

Los anillos de prueba se utilizan para mediciones de carga y se utilizan en diversos equipos de ensayo de suelos, cemento y betún, como aparatos de ensayo de corte directo, ensayos CBR, ensayos de compresión sin confinamiento, ensayos Marshall, etc. Anillos de carga de alta sensibilidad, integrales, fabricados en acero especial, cuidadosamente forjados para ofrecer la máxima resistencia y mecanizados para ofrecer la máxima sensibilidad, junto con una alta estabilidad y para garantizar una larga vida útil y precisión. Anillos de prueba de alta sensibilidad, integrales, fabricados en acero especial, cuidadosamente forjados para ofrecer la máxima resistencia y mecanizados para ofrecer la máxima sensibilidad, junto con una alta estabilidad y para garantizar una larga vida útil y precisión.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)