



Aparato de limite liquido

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Version manual, manual con contador de vueltas y motorizado

Características:

- Operación manual
- Hecho de latón

Normas: ASTM D4318; BS 1377-2; AASHTO T89

Descripción:

- Los aparatos de límite líquido manual y motorizado (Casagrande) se usan para determinar el contenido de humedad al cual los suelos arcillosos pasan del estado plástico al líquido.
- Los dispositivos consisten en un mecanismo de manivela y leva ajustable, un contador de golpes y una copa de latón removible montada en la base.
- Diferentes modelos con la misma forma pero con diferentes bases y pesos de copa están disponibles según las especificaciones requeridas.
- Versiones manuales y motorizadas disponibles.
- Todos los accesorios suministrados son de latón.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)