



Compactador autom?tico de suelo

Código: B-01-67-0060

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

No Cumple norma ASTM al no usar cadena y usar cremallera, apto para docencia

Usado para determinar la relación entre el contenido de agua de moldeo y el peso unitario seco del suelo.

Especificar esta relación ayudará a detectar el contacto óptimo de humedad de la muestra de suelo compactado junto con su densidad seca máxima.

Puede realizar compactaciones estándar y modificadas en muestras de suelo asegurando práctica uniforme y precisa.

Puerta transparente de seguridad elimina riesgos y permite observación.

Equipado con contador digital automático que se detiene en el número requerido de golpes.

El compactador puede usarse para compactar muestras en moldes proctor estándar y modificados.

- Controlador LED
- Engranaje de cremallera

Especificaciones técnicas

Artículo	Proctor Automático (ASTM)	Proctor Automático (ES)
Diámetro Estándar	2" (50,8 mm)	50 mm
Altura de Caída Estándar	12" (304,8 mm)	305 milímetros
Peso Estándar	2,495 kg (5,5 libras)	2,50 kilos
Diámetro Modificado	Circular: 2" (50.8 mm) / Sector: 2.9" (73.7 mm)	50 mm
Altura de caída modificada	18" (457.2 mm)	457 mm
Peso modificado	10 lb (4.5364 kg)	4.50 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)