



PENETRÓMETRO DE CONO PARA SUELOS

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Diseño mejorado con sistema totalmente automatizado para fácil operación y resultado de alta precisión.

Usado para determinar el contenido de humedad del suelo arcilloso que pasa del estado plástico al líquido.

- Control automático
- Controlador LED
- Diseño sólido y compacto
- Con sistema de altura ajustable
- Temporizador de penetración seleccionable
- Resultado de impresión inmediata (Opcional)

Cumple con: BS 1377:2

Especificaciones técnicas

Parámetro	B-01-67-0064.1	B-01-67-0064.2
Precisión	0.1mm	0.1mm
Rango de penetración	40mm	20mm
Cono de ensayo de penetración	80g±0.1g	80g±0.1g
Tiempo de medición	5±0.5 s	5±0.5 s
Impresora	Opcional	-
Error no lineal	2%	2%
Potencia	220V±10%, 50Hz	220V±10%, 50Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)