



MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ENSAYO DE DUCTILIDAD DE ASFALTO

Código: B-01-67-0075

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La máquina de ensayo de ductilidad se usa para determinar la ductilidad de materiales bituminosos en un molde de briqueta midiendo la elongación de rotura a una velocidad constante de 50 mm/min.

Está diseñado para ensayar 3 sondas simultáneamente.

El tanque interno está hecho de acero inoxidable.

El baño está equipado con un calentador de inmersión para obtener (en condiciones normales) la temperatura de ensayo de 25°C.

- Tanque interno de acero inoxidable
- Baño equipado con calentador de inmersión
- Control totalmente automático

Cumple con: EN13398, ASTM D113, ASTM D6084, AASHTO T51

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	0~150mm / min - 1.5KW - 2.0KW
Parámetro	B - 01 - 67 - 0075
Longitud máx. de trabajo	1500mm
Velocidad de movimiento	0~150mm / min
Potencia de tracción	120W
Potencia de refrigeración	1.5KW
Potencia de calentamiento	2.0KW
Rango de temperatura	5 - 50°C
Precisión de temperatura	0.1°C
Potencia	AC 220V 50 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)