



PENETRÓMETRO DE BITUMEN AUTOMÁTICO

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Usado para determinar la penetración de materiales bituminosos semisólidos y sólidos.

El ensayo de penetración se usa como medida de consistencia. Valores más altos de penetración indican consistencia más blanda.

Modelo totalmente automatizado con indicador digital. Libera y detiene el émbolo automáticamente.

Cumple con: ASTM D5, EN 1426, AASHTO T49

Especificaciones técnicas

Parámetro	B-01-67-0081.1	B-01-67-0081.2	B-01-67-0081.3
Medición de penetración	Sensor de desplazamiento	Sensor de desplazamiento	Sensor de desplazamiento
Rango máx. de penetración	40mm	40mm	40mm
Precisión de penetración	0.01mm	0.01mm	0.01mm
Ajuste de tiempo	0-99s	0-99s	0-99s
Copa de muestra	φ55×35mm	φ55×35mm	φ55×35mm
Dispositivo adicional	N/A	Calentador	Baño de agua
Plato de transferencia	φ155×80mm	φ155×80mm	φ155×80mm
Potencia	AC220V	AC220V	AC220V

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)