



MÁQUINA PERFORADORA DE NÚCLEOS

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipos de perforación de núcleos profesionales de alto rendimiento diseñados para Perforación frecuente de concreto / concreto reforzado.

Engranajes fabricados por Seiko adoptan proceso de tratamiento térmico para mejorar la dureza del engranaje y resistencia al desgaste.

La columna adopta todas las piezas de aluminio fundido a presión de aleación de magnesio para asegurar alta precisión, peso ligero, alta resistencia, antioxidación y antióxido.

El soporte puede inclinarse de 0 a 45 grados para perforación angular, y equipado con ruedas de transporte para fácil reubicación. El carro de rodillos permite alineación precisa que requiere ajuste mínimo.

Adopta regulación de tres velocidades para expandir el rango de velocidad del equipo de perforación y mejorar la eficiencia de trabajo.

La caja de engranajes está bañada en aceite con lubricante líquido para mantener los engranajes dentro de la caja de engranajes completamente lubricados y enfriados.

Especificaciones técnicas

Parámetro	B-01-67-0084.1	B-01-67-0084.2	B-01-67-0084.3
Diámetro máximo	Capacidad 10"	Capacidad 14"	Capacidad 16"
Frecuencia nominal	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	2200W / 20 Amps	3300W / 35 Amperios	3300 W / 35 Amperios
Longitud de recorrido	24 pulgadas	26 pulgadas	26 pulgadas
RPM	580/1400/2800	400/800/1200	400/800/1200
Tipo de enchufe	Bloqueo de giro 20 A	Bloqueo de giro 30 A	Bloqueo de giro 30 A
Husillo	G1/2"-1 1/4"	G1/2"-1 1/4"	G1/2"-1 1/4"
Voltaje	110/220V	110/220V	110/220V
Peso del motor	50×60×900mm	70×70×1000mm	70×70×1000mm
Peso del motor	8.5kg	15kg	15kg
Peso del equipo	22kg	24kg	26kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)