



Probador de contenido de parafina en asfalto

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características:

- Distribuidor de circuito de aire
- Soporte de gancho para contenedor de muestra

Normas: ASTM D721

Descripción:

- Este instrumento adopta métodos de destilación y enfriamiento para determinar el contenido de cera de la muestra. El instrumento está dividido en secciones superior e inferior: La sección superior contiene motor de agitación, sensor de temperatura, distribuidor de circuito de aire y soporte de gancho para contenedor de muestra; la sección inferior es de enfriamiento y piezas de filtrado.
- Este distribuidor de circuito de aire y soporte de gancho para contenedor de muestra están especialmente diseñados, por lo que es conveniente operar el instrumento.
- Este baño de temperatura constante adopta frasco Dewar de gran diámetro, por lo que tiene mejor rendimiento de aislamiento térmico, no aparece niebla en la ventana de observación, y es conveniente para observación.
- Este controlador de temperatura es preciso, claro y conveniente para preestablecer la temperatura de control. Tiene características de alta precisión de control de temperatura, velocidad de enfriamiento rápida y conveniencia.
- Este instrumento adopta estructura de pie, puede hacer determinación de 3 piezas de muestras al mismo tiempo, por lo que es eficiente.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	SKU unico
Voltaje / alimentación	AC 220V±10%; 50 Hz
Potencia de calentamiento	700 W
Potencia de enfriamiento	1000 W
Velocidad de rotación del motor de agitación	1200 RPM
Sensor de temperatura	Pt100
Medio de enfriamiento	F22
Precisión de control de temperatura	± 0.5°C
Ambiente de trabajo	(1) Temperatura ambiente : - 10°C~30°C (2) Humedad relativa : <85%
Consumo total de potencia	no más de 1800 W



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)