



PROBADOR DE VISCOSIDAD SAYBOLT

Código: filler_33422

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Producto económico, no cumple ASTM, apto para docencia

Baño de viscosidad a temperatura constante diseñado para uso con dos sensores de temporización de viscosidad Saybolt automáticos.

Cuenta con controles simples de botones y pantallas digitales duales que se usan para fácil ajuste y monitoreo de la temperatura del baño.

Con capacidad para dos viscosímetros y frascos receptores de 60ml, el baño cuenta con protectores de tiro deslizantes, placas de alineación resistentes a químicos para manejo de frascos y retroiluminación fluorescente sin brillo para fácil visualización de la muestra de ensayo.

El interior del baño aislado está construido completamente de acero inoxidable de calibre pesado y la válvula de rebose y drenaje incorporada simplifica el llenado del aceite de baño al nivel requerido.

Una placa superior resistente a productos químicos proporciona aislamiento y se retira fácilmente para permitir la limpieza del interior del baño.

Se proporciona un serpentín de enfriamiento para agua de grifo o refrigerante para operación a temperaturas cercanas al ambiente.

- Control por botones
- Intuitivo

Completo con: D244, E102

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	filler_33422
Parámetro	B - 01 - 67 - 0089.1
Estructura del instrumento	Tipo escritorio
Modo de trabajo	Líneas dobles; ensayo paralelo
Frasco receptor	60±0.05ml
Potencia de calentamiento del baño	1000W
Temperatura de trabajo del baño	Temp. ~240.0°C
Precisión de control de temperatura ambiente	± 0.1°C
Rango de temporización	0.0s ~999.9s



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	filler_33422
Precisión de temporización	$\pm 0.1s$
Temperatura ambiente	$\leq 35^{\circ}C$
Humedad relativa	$\leq 85\%$
Dimensión general	400x400x800mm
Potencia	AC(220 $\pm$ 10%)V 50 Hz
Peso	65 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)