



VALOR DE TRITURACIÓN DE AGREGADO

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Usado para determinar el valor de trituración para partículas de agregado.

Contiene las piezas estándar de Valor de Trituración de Agregado.

El cilindro suministrado con el conjunto está hecho de acero de servicio pesado para resistir los impactos durante el ensayo.

Incluye un émbolo, varilla de apisonamiento y una placa base.

Cumple con: BS 812-110

Especificaciones técnicas

Parámetro	B-01-67-0097.1	B-01-67-0097.2
Tamaño de muestra	Usado para agregado que pasa tamiz de 9.5mm	Usado para agregado que pasa 12.7mm y retiene en tamiz de 9.5mm
Diámetro (cilindro)	Cilindro de acero (Ø75mm)	Cilindro de acero (Ø150mm)
Varilla de apisonamiento	Ø8 mm x 300mm	Ø16mm x 600 mm
Medida	Ø57 mm x 90 mm	Ø115 mm x 180 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)