



Agitador de equivalente de arena

Código: B-01-67-0099

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción

- Usado para determinar la cantidad de contaminación de limo o arcilla en los agregados finos (o suelos).
- Consiste en agitador de equivalente de arena y conjunto de ensayo de equivalente de arena.
- El conjunto de ensayo comprende: cuatro cilindros de medición, dos tapones de goma, lata de medición, tubo irrigador, sifón ensamblado con botella, pie con peso, embudo, regla graduada, botella de 1L de solución de stock (empacada por separado) y estuche de transporte.

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 67 - 0099] Agitador de equivalente de arena
Potencia nominal	180W
Peso total	50Kg
Dimensiones	670 × 560 × 550mm
Amplitud del tubo de ensayo	20.3 ± 1.0cm
Ciclo de movimiento	180 ciclos / min ± 2 veces / min
Peso del pistón	1Kg ± 5g
Tubo de ensayo plástico	diámetro 32mm ± 0.25mm; altura : 420mm
Tubo de lavado	diámetro 6mm ± 0.5mm; diámetro interior : 4mm ± 0.2mm
Voltaje / alimentación	Voltaje de trabajo 220V ± 10%
Temperatura ambiente	≤35°C
Humedad relativa	≤85%

Aplicaciones

- Determinación de la contaminación de limo o arcilla en agregados finos.
- Determinación de la contaminación de limo o arcilla en suelos.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)