



TRITURADORA DE MANDÍBULA PE (TRITURADORA DE MANDÍBULA)

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle



Parámetro	B-01-67-0101.1	B-01-67-0101.2	B-01-67-0101.3
Grano de alimentación (mm)	≤80	≤100	≤125
Grano de descarga (mm)	5-25	6-38	10-40
Velocidad rotacional del eje vertical (r/min)	320	285	225
Productividad (kg/hora)	48-1800	500-3000	1000-3000
Potencia del motor (kW)	2.2	4	5.5
Peso (kg)	-	-	-



Parámetro	B-01-67-0102.1	B-01-67-0102.2	B-01-67-0102.3	B-01-67-0102.4
Tamaño de la tolva receptora (mm)	60×100	100×60	100×100	100×125
Tamaño del material de alimentación (mm)	≤50	≤50	≤80	≤80
Tamaño de descarga (mm)	3-15 ajustables	5-15 ajustables	6-25 ajustables	8-35 ajustable
Velocidad de rotación del eje vertical (r/m)	600	600	600	450
Producción (Kg/h)	45-550	45-550	60-850	300-2000
Potencia del motor (Kw)	1.5	1.5	2.2	3
Peso	-	-	-	-

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)