



DURABILIDAD DE DEGRADACIÓN DE NÚCLEO DE ROCA

Código: B-01-67-0106

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	B-01-67-0106
Parámetro	B - 01 - 67 - 0106.1
Velocidad	20r / min
Tamaño del cilindro	φ140×100mm
Apertura	2mm
Tamaño de la caja de agua	200×170×120mm
Muestra	10pcs (40~60g / pc) casi redondo
Potencia	220V 50Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)