



Estación total DTM-122A

Código: B-01-67-0111

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

-
-
-
-
-

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 67 - 0111] Estación total DTM - 122A
Longitud	150mm
Magnificación	30X
Imagen	Erecta
Distancia más corta de puntería	1.0m
Constante aditiva	0
Apertura de lente objetivo	φ48
Poder de resolución	3.75"
Campo de visión	1°30' (26m / 1000m)
Proporción stadia	100
Prisma simple	1000m
Prisma triple	1600m
Pantalla mínima	Modo de medición de precisión : 1mm / Modo de rastreo : 10mm
Precisión / legibilidad	± (3mm+2ppm·D)
Plomada óptica	Magnificación : 3X
Salida de datos	Serial asíncrono en RS - 232 / USB (opción)
Voltaje / alimentación	Batería recargable : BDC1800mAh6v (Ni - MH)
Tiempo de trabajo de batería	Medición distancia : 6 h / Medición angular : 100 h

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)