



Láser de plomada

Código: B-01-67-0117

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Parámetro	B-01-67-0094
Precisión de medición hacia arriba	1/45000
Precisión de medición hacia abajo	1/2000
Precisión de burbuja	20'/2mm
Imagen	Erecta
Ampliación	25X
Campo de visión	1°50'
Apertura efectiva	36 mm
Distancia mínima de enfoque	0,8 millones
Longitud de onda	635nm
Diodo láser	10mw
Visible desde ocular	70m
Rango láser	Día nublado >200m / Noche >250m
Tamaño de punto láser	≤3mm/50m
Precisión	≤5"
Rango de enfoque	0,5 m-
Potencia de salida	≥0.1mw (ajustable)
Batería	2×1.5V AA Batería alcalina o batería recargable
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +45°C
Peso	2,8 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)