



PRISMA DE 360°

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **B-01-67-0118.1:** bayoneta Leica, precisión 5", prisma 360°.
- **B-01-67-0118.2:** rosca 5/8"x11, precisión 5", prisma 360°.
- **0119.1:** compacto ligero, constante 8 mm, Ø60 x 75 mm, adaptador Leica o 5/8".
- **0119.2:** robusto, constante 4 mm, Ø74 x 96 mm, adaptador Leica o 5/8".

Especificaciones técnicas

SKU	Constante	Rango	Adaptador	Precisión	Dimensiones	Peso
B-01-67-0118.1	-10 mm	1200 m	Bayoneta Leica	5"	143.5 x 64 mm	360 g
B-01-67-0118.2	-10 mm	1200 m	5/8 x 11	5"	157 x 64 mm	350 g
B-01-67-0119.1	8 mm	—	Leica o 5/8	—	Ø60 x H75 mm	—
B-01-67-0119.2	4 mm	—	Leica o 5/8	—	Ø74 x H96 mm	—

Parámetro	0118.1	0118.2	0119.1	0119.2
Constante de prisma	-10 mm	-10 mm	8 mm	4 mm
Rango promedio	1200 m	1200 m	—	—
Adaptador	Bayoneta Leica	5/8 x 11	Leica o 5/8	Leica o 5/8
Precisión angular	5"	5"	—	—
Dimensiones	143.5 x 64 mm	157 x 64 mm	Ø60 x H75 mm	Ø74 x H96 mm
Peso	360 g	350 g	—	—

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)