



Campana extractora de humos con conductos

Código: B2-01-010092

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La campana extractora de humos canalizada es un dispositivo de seguridad de laboratorio robusto diseñado para capturar y eliminar humos, vapores y partículas peligrosos durante experimentos químicos o procesos industriales.

Características

1. El gabinete está diseñado con una superficie vertical, la perspectiva de operación es amplia y más humanizada.
2. Hecho de material de placa de acero laminado en frío de alta calidad, superficie pulverizada electrostáticamente, con buen acabado.
3. El panel de la plataforma del área de operación de la campana extractora está hecho de una placa física y química sólida, que es resistente a la corrosión ácida y alcalina y se puede desmontar para una fácil limpieza (tipo integral).
4. La ventana frontal adopta vidrio templado de 5 mm de espesor para proteger mejor la seguridad del personal y los experimentos.
5. Contrapeso de ventana delantera manual, regulable en altura.
6. El diseño integrado del soporte de base y la rueda extractora de humos se mueve de forma segura a través de las ruedas y también queda bien fijado y nivelado.
7. Equipado con PP flujo axial Ventilador, gran volumen de aire, bajo nivel de ruido, larga vida útil, fácil instalación.
8. El ventilador puede regularse continuamente por velocidad, el botón de función es un interruptor pulsador, rendimiento estable.
9. El lateral del cuerpo del gabinete está equipado con asas de elevación para facilitar su transporte.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1850 m³/h - 980*660*847 mm - modelo 1	1850 m³/h - 1080*660*847 mm - modelo 2	1850 m³/h - 1180*660*847 mm - modelo 3	1850 m³/h - 1380*660*847 mm - modelo 4	1850 m³/h - 1680*660*847 mm - modelo 5
Configuracion	1850 m³/h - 980*660*847 mm	1850 m³/h - 1080*660*847 mm	1850 m³/h - 1180*660*847 mm	1850 m³/h - 1380*660*847 mm	1850 m³/h - 1680*660*847 mm
Número de usuarios	Soltero	1~2	1~2	1~2	1~3
Potencia nominal	125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede superar los 500 W)	125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede superar los 500 W)	125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede superar los 500 W)	125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede superar los 500 W)	125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede superar los 500 W)
Alimentacion electrica	220 V ± 10 %, 50 Hz; 110 ± 10 % V, 60 Hz (opcional)	220 V ± 10 %, 50 Hz; 110 ± 10 % V, 60 Hz (opcional)	220 V ± 10 %, 50 Hz; 110 ± 10 % V, 60 Hz (opcional)	220 V ± 10 %, 50 Hz; 110 ± 10 % V, 60 Hz (opcional)	220 V ± 10 %, 50 Hz; 110 ± 10 % V, 60 Hz (opcional)

Especificación	1850 m³/h - 980*660*847 mm - modelo 1	1850 m³/h - 1080*660*847 mm - modelo 2	1850 m³/h - 1180*660*847 mm - modelo 3	1850 m³/h - 1380*660*847 mm - modelo 4	1850 m³/h - 1680*660*847 mm - modelo 5
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Volumen de escape	1850 m³/h	1850 m³/h	1850 m³/h	1850 m³/h	1850 m³/h
Velocidad del aire	0,3 m/s ~ 0,8 m/s	0,3 m/s ~ 0,8 m/s	0,3 m/s ~ 0,8 m/s	0,3 m/s ~ 0,8 m/s	0,3 m/s ~ 0,8 m/s
Ruido	≤65 dB(A)	≤65 dB(A)	≤65 dB(A)	≤65 dB(A)	≤65 dB(A)
Lámpara LED	12 W	12 W	12 W	16 W	16 W
Apertura máxima	490 mm (tipo integral)	490 mm (tipo integral)	490 mm (tipo integral)	490 mm (tipo integral)	490 mm (tipo integral)
Altura de la mesa	810 mm (tipo integral)	810 mm (tipo integral)	810 mm (tipo integral)	810 mm (tipo integral)	810 mm (tipo integral)
Accesorio estándar	Lámpara LED, casquillo a prueba de salpicaduras de tres núcleos, estándar nacional	Lámpara LED, casquillo a prueba de salpicaduras de tres núcleos, estándar nacional	Lámpara LED, casquillo a prueba de salpicaduras de tres núcleos, estándar nacional	Lámpara LED, casquillo a prueba de salpicaduras de tres núcleos, estándar nacional	Lámpara LED, casquillo a prueba de salpicaduras de tres núcleos, estándar nacional
Peso neto - Tipo de escritorio	85 kilos	89 kilos	93 kilos	102 kilos	114 kilos
Peso neto - Tipo integral	126 kilos	132 kilos	138 kilos	151 kilos	170 kilos
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) - Tipo de escritorio	1100*800*1260 mm	1200*800*1260 mm	1300*800*1260 mm	1500*800*1260 mm	1800*800*1260 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) - Tipo integral	1100*800*2060 mm	1200*800*2060 mm	1300*800*2060 mm	1500*800*2060 mm	1800*800*2060 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	980*660*847 mm	1080*660*847 mm	1180*660*847 mm	1380*660*847 mm	1680*660*847 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) - Tipo de escritorio	1240*955*1420 mm	1340*955*1420 mm	1440*955*1420 mm	1660*975*1485 mm	1960*975*1485 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) - Tipo integral	1240*1110*1420 mm	1340*1110*1420 mm	1440*1110*1420 mm	1660*1130*1485 mm	1960*1130*1485 mm
Peso bruto - Tipo de escritorio	110 kilos	116 kilos	123 kilos	182 kilos	204 kilos
Peso bruto - Tipo integral	153 kilos	161 kilos	170 kilos	234 kilos	263 kilos

Aplicaciones

Campana extractora de humos con conductos: elija la variante comparando Apertura máxima, Volumen de escape, Velocidad del aire y Lámpara LED.

Que cambia entre variantes

1850 m³ / h - 0 ; 3 m / s ~ 0 ; 8 m / s - 85 kilos: Apertura máxima: Apertura máxima; Volumen de escape: Volumen de escape; Velocidad del aire: Velocidad del aire.

1850 m³ / h - 0 ; 3 m / s ~ 0 ; 8 m / s - 89 kilos: Apertura máxima: 490 mm (tipo integral); Volumen de escape: 1850 m³/h; Velocidad del aire: 0,3 m/s~0,8 m/s.

1850 m³ / h - 0 ; 3 m / s ~ 0 ; 8 m / s - 114 kilos: Apertura máxima: 490 mm (tipo integral); Volumen de escape: 1850 m³/h; Velocidad del aire: 0,3 m/s~0,8 m/s.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita apertura máxima: apertura máxima y volumen de escape: volumen de escape.

Use esta configuracion si necesita apertura máxima: 490 mm (tipo integral) y volumen de escape: 1850 m³/h.

Use esta configuracion si necesita apertura máxima: 490 mm (tipo integral) y volumen de escape: 1850 m³/h.

Cómo elegir rápido

Revise primero Apertura máxima, Volumen de escape, Velocidad del aire y Lámpara LED; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Apertura máxima, Volumen de escape, Velocidad del aire y Lámpara LED.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)