



Campana extractora de PP sin conductos 980-1480 mm utiles

Código: B2-01-010138

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Ductless PP(Polypropylene) Fume Hood is a specialized laboratory safety device designed to protect users from harmful fumes, vapors, and dust during chemical handling and experimentation. Unlike traditional ducted fume hoods, the ductless version uses advanced filtration technology to purify the air before releasing it back into the laboratory, eliminating the need for external ducting.

Características

1. The case is made of 8mm PP plate, with good finish and corrosion resistance.
2. The front window has 8°physiological incline, ergonomic design, larger viewing angle.
3. The front window is foldable acrylic window, and the lower acrylic window has the function of stopping at will.
4. Electronic control system with anti-overload, anti-shock and other functions, stable performance, long service life.
5. With power failure memory function, that is, when encountering a sudden power failure, power again can maintain the working state before the power failure, convenient experimental operation.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	230m³/h - 980*606*688mm - Soplador centrífugo incorporado - modelo 980 mm útiles / 230 m³/h	460m³/h - 1480*606*688 - Soplador centrífugo incorporado*2 - modelo 1480 mm útiles / 460 m³/h
Tamaño externo	1000*700*1100mm	1500*700*1100mm
Tamaño interno	980*606*688mm	1480*606*688
Apertura máxima	640mm	640mm
Volumen de flujo de aire	230m³/h	460m³/h
Velocidad del aire	0,3~0,8m/s	0,3~0,8m/s
Ruido	≤65dB(A)	≤65dB(A)
Lámpara LED	15W	15W*2
Iluminación	≥400lx	≥400lx
Soplador	Soplador centrífugo incorporado	Soplador centrífugo incorporado*2
Fuente de alimentación	220V, 50/60Hz	220V, 50/60Hz
Consumo	150W	300W
Material	Cuerpo principal: placa PP, espesor 8 mm Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a químicos	Cuerpo principal: placa PP, espesor 8 mm Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a químicos

Especificación	230m³/h - 980*606*688mm - Soplador centrífugo incorporado - modelo 980 mm útiles / 230 m³/h	460m³/h - 1480*606*688 - Soplador centrífugo incorporado*2 - modelo 1480 mm útiles / 460 m³/h
Accesorio estándar	Filtro de carbón activo*2	Filtro de carbón activo*4
Accesorio opcional	Llave de agua, Llave de gas, Pileta, Base soporte, Lámpara UV, Filtro HEPA	Llave de agua, llave de gas, lavabo, base soporte, lámpara UV, filtro HEPA
Tamaño del embalaje	1120*820*1280mm	1630*830*1330mm
Peso neto	85kg	120kg
Peso bruto	115kg	150kg

Aplicaciones

Campana extractora de humos de polipropileno sin conductos: elija la variante comparando Tamaño interno, Volumen del flujo de aire, Lámpara LED y Tamaño externo.

Que cambia entre variantes

B2-01-010138.1: Tamaño interno: 980*606*688 mm; Volumen del flujo de aire: 230 m³/h; Lámpara LED: 15 W.

B2-01-010138.2: Tamaño interno: 1480*606*688; Volumen del flujo de aire: 460 m³/h; Lámpara LED: 15 W*2.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita tamaño interno: 980*606*688 mm y volumen del flujo de aire: 230 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno: 1480*606*688 y volumen del flujo de aire: 460 m³/h.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interno, Volumen del flujo de aire, Lámpara LED y Tamaño externo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Tamaño interno, Volumen del flujo de aire, Lámpara LED y Tamaño externo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)