



Campana extractora de PP 787-1587 mm utiles

Código: B2-01-010139

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

Este modelo de campana extractora está hecha a medida para ácido perclórico. El sistema de neutralización y circulación de agua alcalina, ubicado detrás del deflector, es el principal sistema de neutralización y su función es evitar que se acumulen altas concentraciones de residuos de ácido perclórico en la campana, lo que podría causar reacciones químicas como combustión, explosión o calor excesivo.

Características

- 1. Hecho de material PP, soldado integralmente.
- 2. Resistente a ácidos fuertes, álcalis y corrosión fuerte.
- 3. El tablero físico y químico de núcleo sólido, el tablero de PP, el tablero de cerámica y otros materiales de encimera son opcionales.
- 4. El interior del deflector está equipado con un sistema de pulverización, que puede neutralizar el gas ácido en los gases de escape y luego descargarlo.
- 5. El panel de control puede controlar el sistema de iluminación, el sistema de circuito y el sistema de ajuste del volumen de aire.
- 6. El sistema de dilución de agua circulante incluye una bomba de circulación resistente a ácidos y álcalis, un tanque de agua, una estructura de entrada y salida de agua y un circuito de agua circulante completo.
- T P técnica parámetros

Especificaciones técnicas

Especificación	pack Cuerpo principal: 1188*938*1690 mm Gabinete ba e: 1188*888*1000 mm	pack Cuerpo principal: 1388*938*1690 mm Gabinete ba e: 1388*888*1000 mm	pack Cuerpo principal: 1688*938*1690 mm Gabinete ba e: 1688*888*1000 mm	pack Cuerpo principal: 1988*938*1690 mm Gabinete ba e: 1988*888*1000 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1047*800*2450 mm	1247*800*2450 mm	1547*800*2450 mm	1847*800*2450 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	787*500*700 mm	987*500*700 mm	1287*500*700 mm	1587*500*700 mm
Altura de la upeficie de trabajo	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Apertura máxima	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm
Material	Cuerpo principal: Hecho de PP blanco de porcelana, e pe or 8 mm, re i tente a ácido fuerte , álcali y anticorro ión. Me a de trabajo: Tablero fí ico-químico de núcleo ólido	Cuerpo principal: Hecho de PP blanco de porcelana, e pe or 8 mm, re i tente a ácido fuerte , álcali y anticorro ión. Me a de trabajo: Tablero fí ico-químico de núcleo ólido	Cuerpo principal: Hecho de PP blanco de porcelana, e pe or 8 mm, re i tente a ácido fuerte , álcali y anticorro ión. Me a de trabajo: Tablero fí ico-químico de núcleo ólido	Cuerpo principal: Hecho de PP blanco de porcelana, e pe or 8 mm, re i tente a ácido fuerte , álcali y anticorro ión. Me a de trabajo: Tablero fí ico-químico de núcleo ólido

Especificación	pack Cuerpo principal: 1188*938*1690 mm Gabinete ba e: 1188*888*1000 mm	pack Cuerpo principal: 1388*938*1690 mm Gabinete ba e: 1388*888*1000 mm	pack Cuerpo principal: 1688*938*1690 mm Gabinete ba e: 1688*888*1000 mm	pack Cuerpo principal: 1988*938*1690 mm Gabinete ba e: 1988*888*1000 mm
Velocidad del flujo de aire	0,3~0,8 m/	0,3~0,8 m/	0,3~0,8 m/	0,3~0,8 m/
Volumen de escape	560 m³/h	700 m³/h	920 m³/h	1130 m³/h
Consumo	400W+370W(Bomba)	400W+370W(Bomba)	500W+370W(Bomba)	700W+370W(Bomba)
Toma de corriente impermeable	Do , carga total ≤500W	Do , carga total ≤500W	Do , carga total ≤500W	Do , carga total ≤500W
Ruido	≤68 dB(A)	≤68 dB(A)	≤68 dB(A)	≤68 dB(A)
Iluminación	≥400 lx	≥400 lx	≥400 lx	≥400 lx
Lámpara LED	24 W	24 W	30 W	38W
Soplador	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 opaladore olo para FH1800(P)); Velocidad aju table; 300 W	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 opaladore olo para FH1800(P)); Velocidad aju table; 300 W	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 opaladore olo para FH1800(P)); Velocidad aju table; 300 W	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 opaladore olo para FH1800(P)); Velocidad aju table; 300 W
Ventana delantera	Re i tente a ácido y álcali , manual, vidrio templado de 5 mm, altura aju table	Re i tente a ácido y álcali , manual, vidrio templado de 5 mm, altura aju table	Re i tente a ácido y álcali , manual, vidrio templado de 5 mm, altura aju table	Re i tente a ácido y álcali , manual, vidrio templado de 5 mm, altura aju table
Operadore	1~2	1~2	2~3	2~3
Accesorio estándar	Luz LED; Me a de trabajo: Re ina fenólica re i tente a producto químico ; Conducto de PVC de 4,3 metro olo para FH1800(P), diámetro: 250 mm; Correa de tubería*2 (4 pieza olo para FH1800(P)); Gabinete ba e; Soplador centrífugo PP*1 (2 olo para FH1800(P)) Toma de corriente impermeable*2; Grifo de agua (PP); Pérdida de ga (PP); Fregadero de agua	Luz LED; Me a de trabajo: Re ina fenólica re i tente a producto químico ; Conducto de PVC de 4,3 metro (2 pieza de polvo de PVC de 4,3 metro olo para FH1800(P)), diámetro: 250 mm; Correa de tubería*2 (4 pieza olo para FH1800(P)); Gabinete ba e; Soplador centrífugo PP*1 (2 olo para FH1800(P)) Toma de corriente impermeable*2; Grifo de agua (PP); Pérdida de ga (PP); Fregadero de agua	Luz LED; Me a de trabajo: Re ina fenólica re i tente a producto químico ; Conducto de PVC de 4,3 metro (2 pieza de polvo de PVC de 4,3 metro olo para FH1800(P)), diámetro: 250 mm; Correa de tubería*2 (4 pieza olo para FH1800(P)); Gabinete ba e; Soplador centrífugo PP*1 (2 olo para FH1800(P)) Toma de corriente impermeable*2; Grifo de agua (PP); Pérdida de ga (PP); Fregadero de agua	Luz LED; Me a de trabajo: Re ina fenólica re i tente a producto químico ; Conducto de PVC de 4,3 metro (2 pieza de polvo de PVC de 4,3 metro olo para FH1800(P)), diámetro: 250 mm; Correa de tubería*2 (4 pieza olo para FH1800(P)); Gabinete ba e; Soplador centrífugo PP*1 (2 olo para FH1800(P)) Toma de corriente impermeable*2; Grifo de agua (PP); Pérdida de ga (PP); Fregadero de agua
Accesorio opcional	Me a de trabajo de PP, tablero de re ina epoxi o tablero de cerámica; Lámpara UV; Puerta de cri tal eléctrica	Me a de trabajo de PP, tablero de re ina epoxi o tablero de cerámica; Lámpara UV; Puerta de cri tal eléctrica	Me a de trabajo de PP, tablero de re ina epoxi o tablero de cerámica; Lámpara UV; Puerta de cri tal eléctrica	Me a de trabajo de PP, tablero de re ina epoxi o tablero de cerámica; Lámpara UV; Puerta de cri tal eléctrica
Fuente de alimentación	220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	Cuerpo principal: 1188*938*1690 mm Gabinete ba e: 1188*888*1000 mm	Cuerpo principal: 1388*938*1690 mm Gabinete ba e: 1388*888*1000 mm	Cuerpo principal: 1688*938*1690 mm Gabinete ba e: 1688*888*1000 mm	Cuerpo principal: 1988*938*1690 mm Gabinete ba e: 1988*888*1000 mm
Peso bruto	227 kilo	255 kilo	295 kilo	346 kilogramo

Aplicaciones

Campana extractora de humos PP: elija la variante comparando Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen de escape y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 787*500*700mm; Volumen de escape: 560 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1047*800*2450 mm.

Configuración 2: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 987*500*700mm; Volumen de escape: 700 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1247*800*2450 mm.

Configuración 3: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1287*500*700mm; Volumen de escape: 920 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1547*800*2450 mm.

Configuración 4: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1587*500*700mm; Volumen de escape: 1130 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.):



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1847*800*2450 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 787*500*700mm y volumen de escape: 560 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 987*500*700mm y volumen de escape: 700 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1287*500*700mm y volumen de escape: 920 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1587*500*700mm y volumen de escape: 1130 m³/h.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen de escape y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen de escape y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)