



Cabina de flujo laminar vertical 935-1335 mm utiles

Código: B2-01-010148

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La cabina de flujo laminar es un equipo que crea un ambiente parcialmente libre de partículas. El flujo de aire puede ser horizontal o vertical; esta cabina es de tipo vertical.

Características

- 2. Equipado con prefiltro, que puede filtrar preliminarmente partículas grandes, mejorando así la vida útil del filtro HEPA.
- 3. La zona de trabajo está hecha de material SUS304, hermoso y resistente a la corrosión.
- 4. Las ventanas frontales y laterales están hechas de vidrio templado de 5 mm de espesor.
- 5. El soporte de base y las ruedas tienen un diseño integrado, que se puede mover de forma segura a través de las ruedas y también se puede fijar y nivelar.
- Pantalla táctil a color de 6,7 pulgadas, configurable con contraseña, visualización en tiempo real del estado de funcionamiento (velocidad del aire, presión, temporizador, tiempo de lámpara UV, tiempo de funcionamiento del filtro HEPA, estado de funcionamiento).
- 7. Con lámpara ultravioleta, función de sincronización de cita del ventilador.
- 8. Equipado con sensor de velocidad del viento, muestra la velocidad del viento en tiempo real, más precisa.
- 9. Sistema de alarma perfecto
 - (1) Alarma de presión de filtro ultrabaja
 - (2) Alarma de reemplazo por falla del filtro
 - (3) Alarma de altura segura de apertura de la ventana delantera
 - (4) Alarma de baja velocidad del viento
- 10. Función de enclavamiento: lámpara UV y ventana frontal; lámpara UV y ventilador, lámpara fluorescente; ventilador y ventana frontal.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Cabina de flujo laminar vertical 935-1335 mm utiles	Cabina de flujo laminar vertical 935-1335 mm utiles	Cabina de flujo laminar vertical 935-1335 mm utiles	Cabina de flujo laminar vertical 935-1335 mm utiles
Codigo Cotecno	B2-01-010148.1	B2-01-010148.2	B2-01-010148.3	B2-01-010148.4

Aplicaciones

Cabina de flujo laminar vertical: elija la variante comparando Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Que cambia entre variantes

B2-01-010148.1: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 935*530*650 mm; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1060*620*1850 mm.

B2-01-010148.2: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1335*530*650 mm; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1460*620*1850 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 935*530*650 mm y tamaño externo (an. x pr. x al.): 1060*620*1850 mm.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1335*530*650 mm y tamaño externo (an. x pr. x al.): 1460*620*1850 mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)