



Cabina de flujo laminar vertical 1-3 personas

Código: B2-01-010149

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La cabina de flujo laminar vertical es una estación de trabajo de aire limpio de alto rendimiento diseñada para proteger las muestras de la contaminación mediante un entorno estéril. Esta cabina dirige el aire filtrado por HEPA en un flujo vertical unidireccional, lo que garantiza que el área de trabajo permanezca libre de partículas en suspensión.

Características

- 1. Diseño de estructura con retorno de aire: Parte del aire limpio se recicla para reducir la sensación de soplado del operador y prolongar la vida útil del filtro.
- 2. Seguridad del producto: El número de colonias es menor o igual a 0,5 UFC/30 min.
- 3. Eficiencia de filtración: Para partículas de 0,3 μm , la eficiencia de filtración puede alcanzar el 99,995 %.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Cabina de flujo laminar vertical 1-3 personas	Cabina de flujo laminar vertical 1-3 personas	Cabina de flujo laminar vertical 1-3 personas	Cabina de flujo laminar vertical 1-3 personas	Cabina de flujo laminar vertical 1-3 personas
Código Cotecno	B2-01-010149.1	B2-01-010149.2	B2-01-010149.3	B2-01-010149.4	B2-01-010149.5

Aplicaciones

Cabina de flujo laminar: elija la variante comparando Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto), Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Número de personas aplicable.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto): 1000*575*625mm; Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1100*710*1850 mm; Número de personas aplicable: 1.

Configuración 2: Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto): 1400*575*625mm; Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*710*1850 mm; Número de personas aplicable: 2.

Configuración 3: Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto): 700*575*625mm; Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1800*710*1850 mm; Número de personas aplicable: 3.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita dimensiones del instrumento (ancho*profundidad*alto): 1000*575*625mm y dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1100*710*1850 mm.

Use esta configuración si necesita dimensiones del instrumento (ancho*profundidad*alto): 1400*575*625mm y dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*710*1850 mm.

Use esta configuración si necesita dimensiones del instrumento (ancho*profundidad*alto): 700*575*625mm y dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1800*710*1850 mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto), Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Número de personas aplicable; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto), Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Número de personas aplicable.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)